

Upínací čepy UNILOCK s průchozím otvorem systémová velikost 80 mm

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Cementovaná ocel.

Provedení:

Kaleno a bryňováno.

Funkční plochy broušeny.

Výkyvný upevňovací šroub M16x65 zušlechtěný a bryňovaný.

Upozornění:

Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.

Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.


Odkaz na výkres:

1) Výkyvný upevňovací šroub M16x65.

Třída pevnosti 10.9.

Upínací čepy UNILOCK s průchozím otvorem systémová velikost 80 mm

Výkresy



Přehled zboží

upínací čepy UNILOCK s průchozím otvorem

Objednávací číslo	Provedení	D	D1	H	Utahovací moment max. Nm
K1471.140250516	A	25	16,5	5	120
K1471.240250516	B	25	16,5	5	120
K1471.340250516	C	25	16,5	5	120