

## Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Lišty z oceli.  
Kuličkové klece z oceli.  
Kuličky z oceli.

#### Provedení:

Lišty pozinkované.  
Kuličkové klece pozinkované.  
Kuličky kalené.

#### Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

#### Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 80.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Vhodné pro odstup lišt až do 1.000 m.

#### Teplotní rozsah:


-20 °C - +70 °C.

#### Přednosti:

Zaskočení v uzavřené poloze  
Rychlé přední odpojení  
Vhodné pro plochou montáž

# Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg

Výkresy



## Přehled zboží

### Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1717.0305	boční montáž	standardní	140	1 kus = 1 pár
K1717.0356	boční montáž	standardní	140	1 kus = 1 pár
K1717.0407	boční montáž	standardní	150	1 kus = 1 pár
K1717.0457	boční montáž	standardní	150	1 kus = 1 pár
K1717.0508	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0559	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0610	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0660	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0711	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0762	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0813	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0864	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár
K1717.0914	boční montáž	standardní	160	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B	H	Zdvih S	L
K1717.0305	31,8	-	-	184,2	200,2	241,3	-	-	-	-	-	-	-	179,4	198,5	19,1	70,8	304,8	304,8
K1717.0356	31,8	-	-	235	251	292,1	-	-	-	-	-	-	-	230,2	249,3	19,1	70,8	355,6	355,6
K1717.0407	31,8	-	-	285,8	301,8	342,9	108	-	-	-	-	236,6	262	281	300,1	19,1	70,8	406,4	406,4
K1717.0457	31,8	-	-	336,6	352,6	393,7	108	-	-	-	-	287,4	312,8	331,8	350,9	19,1	70,8	457,2	457,2
K1717.0508	31,8	-	-	387,4	403,4	444,5	108	171,5	-	-	-	338,2	363,6	382,6	401,7	19,1	70,8	508	508
K1717.0559	31,8	-	-	438,2	454,2	495,3	108	171,5	-	-	328,7	389	414,4	433,4	452,5	19,1	70,8	558,8	558,8
K1717.0610	31,8	-	-	489	505	546,1	108	171,5	-	-	379,5	439,8	465,2	484,2	503,3	19,1	70,8	609,6	609,6
K1717.0660	31,8	-	-	539,8	555,8	596,9	108	171,5	-	-	430,3	490,6	516	535	554,1	19,1	70,8	660,4	660,4
K1717.0711	31,8	-	-	590,6	606,6	647,7	108	171,5	-	-	481,1	541,4	566,8	585,8	604,9	19,1	70,8	711,2	711,2
K1717.0762	31,8	203,2	469,9	641,4	657,4	698,5	108	171,5	-	-	531,9	592,2	617,6	636,6	655,7	19,1	70,8	762	762
K1717.0813	31,8	203,2	520,7	692,2	708,2	749,3	108	171,5	-	-	582,7	643	688,4	687,4	706,5	19,1	70,8	812,8	812,8
K1717.0864	31,8	203,2	571,5	743	759	800,1	108	171,5	349,3	-	633,5	693,8	719,2	738,2	757,3	19,1	70,8	863,6	863,6
K1717.0914	31,8	203,2	622,3	793,8	809,8	850,9	108	171,5	349,3	501,7	684,3	744,6	770	789	808,1	19,1	70,8	914,4	914,4

**Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do  
160 kg**

Přehled zboží

