

## Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg, provedení A, vlevo

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Lišty z oceli.  
Kuličkové klece z oceli.  
Kuličky z oceli.

#### Provedení:

Lišty pozinkované.  
Kuličkové klece pozinkované.  
Kuličky kalené.

#### Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

#### Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Teleskopickou lištu lze otevřít nebo zavřít pouze pomocí odblokovací páčky. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svise namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teleskopické lišty nelze objednat jako pár.

Pokud je požadováno oboustranné blokování, je třeba objednat levou a pravou verzi. Pokud je požadováno jednostranné blokování, je možná kombinace s K1720.

#### Přednosti:

Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze  
Pro náročné aplikace  
Manuální odblokování  
Lehký chod

#### Příslušenství:

Teleskopické lišty oceli K1720.

#### Vezměte na vědomí:


Maximální zatížitelnost se vztahuje na pár teleskopických lišt.

#### Odkaz na výkres:

- 1) Montážní otvor u K1719.03050 a K1719.03051 není k dispozici
- 2) Montážní otvor u K1719.05590 a K1719.05591 není k dispozici
- 3) Výřez pro šrouby zámku
- 4) Jen referenční rozměr, žádný montážní otvor
- 5) Provedení B, stejné rozměry jako pravé provedení

## Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg, provedení A, vlevo

Výkresy



### Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1719.03050	A	levé	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.03560	A	levé	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.04060	A	levé	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.04570	A	levé	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.05080	A	levé	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.05590	A	levé	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1719.06100	A	levé	boční montáž	standardní	267	jednotlivě baleno
K1719.06600	A	levé	boční montáž	standardní	264	jednotlivě baleno
K1719.07110	A	levé	boční montáž	standardní	261	jednotlivě baleno
K1719.07620	A	levé	boční montáž	standardní	258	jednotlivě baleno
K1719.08130	A	levé	boční montáž	standardní	256	jednotlivě baleno
K1719.08640	A	levé	boční montáž	standardní	256	jednotlivě baleno
K1719.09140	A	levé	boční montáž	standardní	248	jednotlivě baleno
K1719.10160	A	levé	boční montáž	standardní	237	jednotlivě baleno
K1719.10670	A	levé	boční montáž	standardní	228	jednotlivě baleno
K1719.12190	A	levé	boční montáž	standardní	204	jednotlivě baleno
K1719.13720	A	levé	boční montáž	standardní	196	jednotlivě baleno
K1719.15240	A	levé	boční montáž	standardní	182	jednotlivě baleno

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Zdvih S	L
K1719.03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508

## Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg, provedení A, vlevo

Přehled zboží

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Zdvih S	L
K1719.05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524