

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

U horizontální montáže je hodnota o 70% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teleskopické lišty nelze objednat jako pár.

Pokud je požadováno jednostranné blokování, je možná kombinace s K1719.

Teplotní rozsah:

-20 °C - +70 °C.

Přednosti:

Vhodné pro plochou montáž
Vhodné pro aplikace s vysokým zatížením
Lehký chod

Příslušenství:

Teleskopické lišty oceli K1719.

Vezměte na vědomí:


Maximální zatížitelnost se vztahuje na pár teleskopických lišt.

Odkaz na výkres:

- 1) Montážní otvor při K1720.1524 je k dispozici
- 2) Výřez pro šrouby zámku

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

Výkresy



Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1720.0254	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0305	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0356	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0406	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0457	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0508	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0559	boční montáž	standardní	272	jednotlivě baleno
K1720.0610	boční montáž	standardní	267	jednotlivě baleno
K1720.0660	boční montáž	standardní	264	jednotlivě baleno
K1720.0711	boční montáž	standardní	261	jednotlivě baleno
K1720.0762	boční montáž	standardní	258	jednotlivě baleno
K1720.0813	boční montáž	standardní	256	jednotlivě baleno
K1720.0864	boční montáž	standardní	253	jednotlivě baleno
K1720.0914	boční montáž	standardní	248	jednotlivě baleno
K1720.1016	boční montáž	standardní	237	jednotlivě baleno
K1720.1067	boční montáž	standardní	228	jednotlivě baleno
K1720.1118	boční montáž	standardní	218	jednotlivě baleno
K1720.1220	boční montáž	standardní	204	jednotlivě baleno
K1720.1372	boční montáž	standardní	196	jednotlivě baleno
K1720.1524	boční montáž	standardní	182	jednotlivě baleno

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Zdvih S	L
K1720.0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
K1720.0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1720.0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1720.0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
K1720.0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Zdvih S	L
K1720.0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
K1720.0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1720.0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1720.0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
K1720.0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1720.0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
K1720.0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1720.0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
K1720.0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
K1720.1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
K1720.1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1720.1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
K1720.1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1720.1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1720.1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524