

## Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Pouzdro 1.4305.


Tlačný čep 1.4034.

Pružina 1.4310.

#### Provedení:

Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.

### Výkresy



### Přehled zboží

#### Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	H	L	N	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0314.104	nerezová ocel	M4	1,8	1,5	9	0,6	3	10
K0314.105	nerezová ocel	M5	2,4	2	12	0,8	3	10
K0314.106	nerezová ocel	M6	2,7	2	14	1	4	10
K0314.108	nerezová ocel	M8	4	2	16	1,2	7	15
K0314.110	nerezová ocel	M10	4,5	2,5	19	1,6	9	16
K0314.112	nerezová ocel	M12	6	3,5	22	2	14	26
K0314.116	nerezová ocel	M16	8,5	4,5	24	2,5	22	50
K0314.120	nerezová ocel	M20	10	6,5	30	2,5	30	60