

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro 1.4305.


Tlačný čep 1.4034.

Pružina 1.4310.

Provedení:

Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.

Výkresy



Přehled zboží

Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	H	L	N	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0314.205	nerezová ocel	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
K0314.206	nerezová ocel	M6	2,7	2	14	1	11	25
K0314.208	nerezová ocel	M8	4	2	16	1,2	22	43
K0314.210	nerezová ocel	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
K0314.212	nerezová ocel	M12	6	3,5	22	2	36	94
K0314.216	nerezová ocel	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110