

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, standardní síla pružiny

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro 1.4305.


Kulička 1.4034.

Pružina 1.4310.

Provedení:

Leštěno. Kulička tvrzená.

Výkresy



Přehled zboží

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, standardní síla pružiny

Objednací číslo	D	D1	L	H	N	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0310.03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
K0310.04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
K0310.05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
K0310.06	M6	3,5	14	1	1	9	13
K0310.08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
K0310.10	M10	6	19	2	1,6	20	35
K0310.12	M12	8	22	2,5	2	30	55
K0310.16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
K0310.20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160