

Pokrętła radełkowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Ekstremalnie niski kształt pozwala zastosować te pokrętła w bardzo ciasnej przestrzeni. Umieszczone na obwodzie ryflowania zwiększają chwytność.

Materiał, wersja:

Korpus – twardy termoplast, czarny.

Powłoka – miękki termoplast, czarny.

Tulejka gwintowana – mosiądz

Trzpień gwintowany – stal, klasa wytrzymałości 5.8, ocynkowana.



Wskazówka:

Pokrętła radełkowane SYMPA TOUCH są dostarczane w jednej wielkości z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym.

Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, wykonania i kolory.

Rysunki



Przegląd artykułów

Pokrętła radełkowane z gwintem wewnętrznym

Nr Zamówienia	Forma	Rodzaj gwintu	D	D1	H	T	L
K0281.5705	K	gwint wewnętrzny	M5	57,4	17	12,5	-
K0281.5706	K	gwint wewnętrzny	M6	57,4	17	12,5	-
K0281.5708	K	gwint wewnętrzny	M8	57,4	17	12,5	-
K0281.5710	K	gwint wewnętrzny	M10	57,4	17	12,5	-
K0281.5706X15	L	gwint zewnętrzny	M6	57,4	17	-	15
K0281.5706X20	L	gwint zewnętrzny	M6	57,4	17	-	20
K0281.5706X25	L	gwint zewnętrzny	M6	57,4	17	-	25
K0281.5706X35	L	gwint zewnętrzny	M6	57,4	17	-	35
K0281.5708X16	L	gwint zewnętrzny	M8	57,4	17	-	16
K0281.5708X25	L	gwint zewnętrzny	M8	57,4	17	-	25
K0281.5708X30	L	gwint zewnętrzny	M8	57,4	17	-	30
K0281.5708X35	L	gwint zewnętrzny	M8	57,4	17	-	35
K0281.5710X30	L	gwint zewnętrzny	M10	57,4	17	-	30
K0281.5710X40	L	gwint zewnętrzny	M10	57,4	17	-	40
K0281.5710X50	L	gwint zewnętrzny	M10	57,4	17	-	50

