

# Talerzyki do stopek wahlowych tworzywo sztuczne

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

### Materiał:

Talerzyk – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.  
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.

### Wersja:

czarny.

### Wskazówka:


Stopki wahlowe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego wzgl. głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawiać z każdym trzpieniem bądź głowicą kulową. Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem. Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0421. Odpowiednie główki – patrz K0422.

### Wskazówka dotycząca planu:

Forma A bez otworu mocującego, bez podkładki antypoślizgowej  
Forma B bez otworu mocującego, z podkładką antypoślizgową  
Forma C z otworem mocującym (zamkniętym), bez podkładki antypoślizgowej  
Forma D z otworem mocującym (zamkniętym), z podkładką antypoślizgową

1) od  $\varnothing$  talerzyka 80

## Rysunki



## Talerzyki do stopek wahliwych tworzywo sztuczne

### Przegląd artykułów

#### Talerzyki do stopek wahliwych tworzywo sztuczne

| Nr Zamówienia | Forma | Rozmiar | D   | A  | H  | Obciążalność maks. kN |
|---------------|-------|---------|-----|----|----|-----------------------|
| K0415.1030    | A     | 30      | 29  | -  | 18 | 5                     |
| K0415.1040    | A     | 40      | 39  | -  | 18 | 9                     |
| K0415.1045    | A     | 45      | 44  | -  | 18 | 9                     |
| K0415.1050    | A     | 50      | 49  | -  | 18 | 9                     |
| K0415.1060    | A     | 60      | 59  | -  | 18 | 9                     |
| K0415.1080    | A     | 80      | 79  | -  | 18 | 9                     |
| K0415.1100    | A     | 100     | 99  | -  | 18 | 9                     |
| K0415.2030    | B     | 30      | 29  | -  | 20 | 5                     |
| K0415.2040    | B     | 40      | 39  | -  | 20 | 9                     |
| K0415.2045    | B     | 45      | 44  | -  | 20 | 9                     |
| K0415.2050    | B     | 50      | 49  | -  | 20 | 9                     |
| K0415.2060    | B     | 60      | 59  | -  | 20 | 9                     |
| K0415.2080    | B     | 80      | 79  | -  | 20 | 9                     |
| K0415.2100    | B     | 100     | 99  | -  | 20 | 9                     |
| K0415.3080    | C     | 80      | 79  | 55 | 18 | 9                     |
| K0415.3100    | C     | 100     | 99  | 74 | 18 | 9                     |
| K0415.3120    | C     | 120     | 119 | 94 | 18 | 9                     |
| K0415.4080    | D     | 80      | 79  | 55 | 20 | 9                     |
| K0415.4100    | D     | 100     | 99  | 74 | 20 | 9                     |
| K0415.4120    | D     | 120     | 119 | 94 | 20 | 9                     |