


Упоры регулируемые с опорной поверхностью

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:





закалённый, воронёный.

Опорная поверхность и поверхность упора шлифованные.

Указание:

Упоры вместе с эксцентриковыми болтами позволяют сформировать мобильное удерживающее устройство, практически под любую обрабатываемую заготовку.

Чертежи



Обзор изделий

Упоры регулируемые с опорной поверхностью

Номер заказа	для болтов	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H1	H2	H3	Удлиненное отверстие
K0032.08	M8	63,5	28,3	13,5	7,9	19	8,4	13,4	19	11,684 -0,013	6,6	закрытый
K0032.12	M12	95,2	42,7	12,7	7,9	28,5	13,4	19,8	22	12,192 -0,013	6,9	закрытый
K0032.16	M16	107	46,2	-	9,5	38	17	24,8	50,7	35,001 -0,013	21,3	открыто