

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма В, сквозное отверстие

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308.


### Исполнение:

шлифованная и полированная или с пескоструйной обработкой.

### По запросу:

Рукоятки крестообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.

## Чертежи



## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Поверхность корпуса	D=отверстие	D1	D2	H=высота	H3
K0146.2032062	B	полированный	6	32	12	21	10
K0146.2040082	B	полированный	8	40	14	26	14
K0146.2050102	B	полированный	10	50	18	34	20
K0146.2063122	B	полированный	12	63	20	42	25
K0146.2032063	B	отпескоструенный	6	32	12	21	10
K0146.2040083	B	отпескоструенный	8	40	14	26	14
K0146.2050103	B	отпескоструенный	10	50	18	34	20
K0146.2063123	B	отпескоструенный	12	63	20	42	25