K0645_IG

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Рукоятка 1.4308.
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые, шайба — 1.4305.

Исполнение:
Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке.
Упорная шайба, черная.
Пальцы осевые, Без покрытия.

Указание:
Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - H
K0645.9512003	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.9512004	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.0512004	электролитически полированный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0512005	электролитически полированный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.1512005	электролитически полированный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1512006	электролитически полированный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2512008	электролитически полированный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
K0645.9512303	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.9512304	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла

Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - H
K0645.0512304	отпескоструенный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0512305	отпескоструенный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.1512305	отпескоструенный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1512306	отпескоструенный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2512308	отпескоструенный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG