

## Сферическая рукоятка, вращающаяся, с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта




### Описание

#### Материал:

Шар из duroпласта PF 31.

Болт из стали или нержавеющей стали 1.4305.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Сферическая рукоятка, вращающаяся, с наружной резьбой

Номер заказа	Материал компонента	B	D	D1	D2	H	H1	H2	L	SW1	SW2
K0726.061	Сталь	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3
K0726.081	Сталь	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4
K0726.101	Сталь	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5
K0726.121	Сталь	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6
K0726.1061	нержавеющая сталь	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3
K0726.1081	нержавеющая сталь	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4
K0726.1101	нержавеющая сталь	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5
K0726.1121	нержавеющая сталь	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6

