


## Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные

### Описание товара/фотография продукта



#### Описание

##### Материал:

Сталь


##### Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

##### Указание:

Ручки подходят для маховиков DIN 950.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Фасонные ручки, жестко установленные, DIN 39, форма E, стальные

Номер заказа	Вид резьбы	D	D1	D4	L	L1	L3	SW
K0166.0616050	наружная резьба	M6	16	10	11	50	7	3
K0166.0820064	наружная резьба	M8	20	13	13	64	8	4
K0166.1025080	наружная резьба	M10	25	16	14	80	10	5
K0166.1232100	наружная резьба	M12	32	20	21	100	13	6
K0166.1636112	наружная резьба	M16	36	22	26	112	14	8