

Рукоятки, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кнопки, duroпласт PF 31.


Стержень из стали 1.0718 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.

Сталь вороненая или нержавеющая сталь, Без покрытия.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.208X35	Сталь	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.208X50	Сталь	A	8	M6	20	50	9	18
K0179.208X65	Сталь	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.210X50	Сталь	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.210X65	Сталь	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.210X80	Сталь	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.210X100	Сталь	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.212X65	Сталь	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.212X80	Сталь	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.212X100	Сталь	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.212X125	Сталь	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.214X80	Сталь	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.214X100	Сталь	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.214X125	Сталь	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.214X160	Сталь	A	14	M12	36	160	16	33
K0179.1208X35	нержавеющая сталь	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.1208X50	нержавеющая сталь	A	8	M6	20	50	9	18
K0179.1208X65	нержавеющая сталь	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.1210X50	нержавеющая сталь	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.1210X65	нержавеющая сталь	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.1210X80	нержавеющая сталь	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.1210X100	нержавеющая сталь	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.1212X65	нержавеющая сталь	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.1212X80	нержавеющая сталь	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.1212X100	нержавеющая сталь	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.1212X125	нержавеющая сталь	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.1214X80	нержавеющая сталь	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.1214X100	нержавеющая сталь	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.1214X125	нержавеющая сталь	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.1214X160	нержавеющая сталь	A	14	M12	36	160	16	33

