

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт, усиленный стеклянными шариками.

Исполнение:

матово-чёрный RAL 7021 или оранжевый.


Указание:

Размер "А" действителен после монтажа рукоятки. В не смонтированном состоянии эта величина меньше на 2 мм из за напряжения изгиба.

Монтаж:

Со стороны обслуживания.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки бугельные

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	C	D	H	L	L1	Допустимая нагрузка Н
K0191.1120081	A	чёрно-серый RAL 7021	120	26	8	9	42	138	96	1000
K0191.1140081	A	чёрно-серый RAL 7021	140	26	8	9	42	158	116	1000
K0191.1160081	A	чёрно-серый RAL 7021	160	28	9	9	45	178	136	1000
K0191.1120082	A	оранжевый	120	26	8	9	42	138	96	1000
K0191.1140082	A	оранжевый	140	26	8	9	42	158	116	1000
K0191.1160082	A	оранжевый	160	28	9	9	45	178	136	1000
K0191.2120061	B	чёрно-серый RAL 7021	120	26	8	6,6	42	138	96	1000
K0191.2140061	B	чёрно-серый RAL 7021	140	26	8	6,6	42	158	116	1000
K0191.2160061	B	чёрно-серый RAL 7021	160	28	9	6,6	45	178	136	1000
K0191.2120062	B	оранжевый	120	26	8	6,6	42	138	96	1000
K0191.2140062	B	оранжевый	140	26	8	6,6	42	158	116	1000
K0191.2160062	B	оранжевый	160	28	9	6,6	45	178	136	1000

