

## Ручки с накаткой и рукояткой, Форма Н, без поперечного отверстия

### Описание товара/фотография продукта




### Описание

**Материал:**  
Термопласт, цвет черно-серый.  
Втулка из стали 5.8.

**Исполнение:**  
Сталь с синим пассивированием.



### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки с накаткой и рукояткой

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L1	T
K0262.2106	H	чёрно-серый RAL 7021	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
K0262.21061	H	оранжевый RAL 2004	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
K0262.21062	H	ярко-зелёный RAL6032	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
K0262.21063	H	синий RAL5017	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
K0262.21065	H	светло-серый RAL 7035	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
K0262.21066	H	ярко-красный RAL 3020	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10

## Ручки с накаткой и рукояткой, Форма Н, без поперечного отверстия

### Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L1	T
K0262.21067	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
K0262.2206	H	чёрно-серый RAL 7021	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
K0262.22061	H	оранжевый RAL 2004	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
K0262.22062	H	ярко-зелёный RAL6032	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
K0262.22063	H	синий RAL5017	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
K0262.22065	H	светло-серый RAL 7035	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
K0262.22066	H	ярко-красный RAL 3020	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
K0262.22067	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
K0262.2308	H	чёрно-серый RAL 7021	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
K0262.23081	H	оранжевый RAL 2004	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
K0262.23082	H	ярко-зелёный RAL6032	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
K0262.23083	H	синий RAL5017	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
K0262.23085	H	светло-серый RAL 7035	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
K0262.23086	H	ярко-красный RAL 3020	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
K0262.23087	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14