

## Ручки бугельные, алюминий, овальные

### Описание товара/фотография продукта



#### Описание

##### Материал:

Алюминий.

##### Исполнение:

Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.


##### Указание для заказа:

Болты крепления входят в комплект поставки.

##### Монтаж:

С обратной стороны.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки бугельные

Номер заказа	Цвет	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1091.055053	натуральный цвет анодированный	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088053	натуральный цвет анодированный	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100053	натуральный цвет анодированный	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120053	натуральный цвет анодированный	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180053	натуральный цвет анодированный	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235053	натуральный цвет анодированный	235	15	10	M5	39	245	10	750
K1091.055051	чёрный анодированный	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088051	чёрный анодированный	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100051	чёрный анодированный	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120051	чёрный анодированный	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180051	чёрный анодированный	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235051	чёрный анодированный	235	15	10	M5	39	245	10	750

