

Набор установочных винтов с остановом для клеивания

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Установочные винты с остановом задумывались специально для применения в качестве «соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.

Для клеивания наиболее пригодным на практике оказались LOCTITE 638 и 648. Технические данные см. K0404.

Обзор изделий

Набор винтов установочных с остановом

Номер заказа	Номер заказа нержавеющая сталь	Содержимое (шт.) (клей LOCTITE 638 и 648 не входит в комплект поставки)
K0405.01	K0405.02	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)

Клей LOCTITE (принадлежности)

Номер заказа	Исполнение	Единица поставки	Сопротивление сдвигу Н/мм ²	Начальный вращающий момент, Нм	Термостойкость
K0655.6380010	LOCTITE 638	10 мл флакон	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	LOCTITE 648	10 мл флакон	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C