

Вращающиеся цилиндрические ручки из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Поворотная ось из нержавеющей стали 1.4305.
Вращающаяся рукоятка из нержавеющей стали 1.4305.
Стопорное кольцо из нержавеющей стали 1.4310.


Исполнение:

Без покрытия.

Монтаж:

С помощью шестигранного углубления на оси.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	L	L1	SW
K1000.105	M5	16	12,5	8	60	3
K1000.206	M6	20	16,5	9	72	3
K1000.308	M8	25	21,5	12	90	3