

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Описание товара/фотография продукта



Описание

Исполнение:


Без покрытия.

Указание:

Подобно DIN 469.

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0999.4110	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	80	24	16	-	82	60	22	13,4	-	100	10
K0999.4212	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	100	28	20	-	98	72	26	16	-	124	12
K0999.4314	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	125	30	26	-	118	90	28	15,8	-	153	14
K0999.4417	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	160	34	26	-	122	90	32	19,6	-	190	17