

Указатели уровня масла стержневые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка, термопласт: полиамид.

Маслоуказатель из стали.

Кольцо круглого сечения из резины (NBR), твердость по Шору 70.

Исполнение:

Ручка, цвет черный.

Указатель уровня масла из фосфатированной стали.

Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.

Указание на чертеже:

Форма В: с вентиляционным отверстием


Форма С: без вентиляционного отверстия

Форма D: с вентиляционным отверстием

1) Уплотнительное кольцо

2) только у формы D

Чертежи



Обзор изделий

Указатели уровня масла стержневые

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	D4 Ø	L	L1	S
									мин.
K0468.22714	B	27	14	18	13	4	34	13	10
K0468.23218	B	32	18	24	14	5	45	17	9
K0468.23220	B	32	20	24	14	5	44,5	18	10
K0468.32714	C	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.33012	C	27	12	18	14	4	36	20	16
K0468.33318	C	33	18	24	14	5	44	21	17,5
K0468.33520	C	35	20	24	16	5	46	21	17,5
K0468.42714	D	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.43318	D	33	18	24	14	5	44	21	17,5