


**Описание****Материал:**

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:

Зажимы шарнирные, плавно регулируемые на 180 °.

Базовый диаметр трубок круглого сечения составляет 18 или 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратные возможно использование переходной втулки K0492.

По запросу:

Полимерный зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:

- Втулки переходные K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493


Обратите внимание:


Момент затяжки зажимных винтов:

M6: 10 Нм

M8: 25 Нм

Зажимы шарнирного основания пластмассовые**Описание товара/фотография продукта**





Обзор изделий

Зажимы шарнирного основания, пластмассовые

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	N	O	P	R	S
K0490.18	18	5,3 (2x)	30	25	26,5	40	50	20	-	65	5	35	21	34	M6x18
K0490.30	30	6,5 (4x)	45	40	41,5	60	75	32,5	60	100,5	7,5	75	28,5	52,5	M8x25