

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Рукоятка из полиамида.

Исполнение:

нитроцементованная сталь, черная анодированная.

Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.

Указание:

Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки.

Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании.

Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.

По запросу:

Другие цвета рукоятки.

Принадлежности:

K0106

K0383

K0388

K0390

K0391

K0392

K0393


Указание на чертеже:

1) Упорный штифт, поз. 1

2) Упорный штифт, поз. 2

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта




**product
design
award**




Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	Угол поворота держателя позиция 1	Угол поворота держателя позиция 2	Угол поворота держателя без упора	Угол поворота ручки позиция 1	Угол поворота ручки позиция 2	Усилие от руки FH - H	Усилие зажима F1 H	Крепежная сила F2 H	Зажимное усилие F3 H	Зажимное усилие F4 H
K0663.005001	синий ультрамариновый RAL 5002	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.006001	синий ультрамариновый RAL 5002	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008001	синий ультрамариновый RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010001	синий ультрамариновый RAL 5002	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012001	синий ультрамариновый RAL 5002	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800
K0663.005000	чёрно-серый RAL 7021	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.006000	чёрно-серый RAL 7021	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008000	чёрно-серый RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010000	чёрно-серый RAL 7021	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012000	чёрно-серый RAL 7021	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800
K0663.005003	ярко-красный RAL 3020	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.006003	ярко-красный RAL 3020	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008003	ярко-красный RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010003	ярко-красный RAL 3020	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012003	ярко-красный RAL 3020	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800

Номер заказа	Цвет компонента	Расположение отверстий	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	L	L1
K0663.005001	синий ультрамариновый RAL 5002	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.006001	синий ультрамариновый RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.008001	синий ультрамариновый RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62
K0663.010001	синий ультрамариновый RAL 5002	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	47	62,3	13	9	247,4	153	95
K0663.012001	синий ультрамариновый RAL 5002	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	47	69,8	9	8,8	265,5	173,5	113,5
K0663.005000	чёрно-серый RAL 7021	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.006000	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.008000	чёрно-серый RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62
K0663.010000	чёрно-серый RAL 7021	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	47	62,3	13	9	247,4	153	95
K0663.012000	чёрно-серый RAL 7021	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	47	69,8	9	8,8	265,5	173,5	113,5
K0663.005003	ярко-красный RAL 3020	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.006003	ярко-красный RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.008003	ярко-красный RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62
K0663.010003	ярко-красный RAL 3020	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	47	62,3	13	9	247,4	153	95
K0663.012003	ярко-красный RAL 3020	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	47	69,8	9	8,8	265,5	173,5	113,5