

## Шпингалеты малой конструкции

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

**Материал:**

Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава (литьё под давлением).  
Выступ из стали.

**Исполнение:**

Корпус и пусковой механизм хромированы.  
Для исполнения перекидного рычага: с черным порошковым покрытием,  
выступ оцинкован.

**Указание:**

Малый шпингалет с подпружиненным выступом. Установка справа или слева,  
путь запираения 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед  
монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей  
гайки с зацепами.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ  
совместим с любой втулкой.

**Принадлежности:**


Торцовый ключ K0535

**Указание на чертеже:**

Приведение в действие:

- Квадратная головка, 6 мм
- Паз
- Рукоятка

## Чертежи



## Обзор изделий

## Шпингалеты малой конструкции

## Шпингалеты малой конструкции

## Обзор изделий

| Номер заказа | Приведение<br>в действие | H    | SW |
|--------------|--------------------------|------|----|
| K0518.16131  | квадратная головка 6 mm  | 13,5 | 20 |
| K0518.20131  | Паз                      | 13,5 | 20 |
| K0518.30132  | Рукоятка                 | 13,5 | 20 |

## Выступ для шпингалетов

| Номер заказа  | A    | L  |
|---------------|------|----|
| K0519.125X075 | 7,5  | 25 |
| K0519.125X135 | 13,5 | 25 |
| K0519.125X195 | 19,5 | 25 |