

Запираемые шпингалеты малой конструкции

Описание товара/фотография продукта



Описание

Исполнение:

Корпус и пусковой механизм хромированы, выступ оцинкован.

Указание:

Малый запираемый шпингалет, установка слева или справа, путь запираения 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.


Эти запираемые шпингалеты всегда поставляются с двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих положениях (открытом и закрытом). Запирание производится по системе одного ключа, то есть все замки могут быть открыты одним и тем же ключом.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно.

По запросу:

Запирание различными ключами.

Чертежи



Обзор изделий

Запираемые шпингалеты, малая конструкция

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K0520.131	Ключ под единый замок	13	20

Выступ для шпингалетов

Номер заказа	Форма	A	L
K0521.128X105	A	10	28
K0521.124X135	B	13	24
K0521.131X135	B	13	31

Запираемые шпингалеты малой конструкции

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	L
K0521.136X135	B	13	36
K0521.130X165	B	16	30
K0521.126X205	B	20	26