

## Ручки бугельные, форма А

### Описание товара/фотография продукта



### Описание


#### Материал:

Термопласт, армированный стекловолокном.  
Резьбовая втулка: латунь.

#### Исполнение:

цвет черный.  
Серая крышка.

### Чертежи



### Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Форма	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1092.109406	внутренняя резьба	A	94	24	21	M6	16	37	30	33	118	12	2000
K1092.111706	внутренняя резьба	A	117	28	24	M6	18	40,5	31,5	34	145	12	3400
K1092.111708	внутренняя резьба	A	117	28	24	M8	18	40,5	31,5	34	145	12	3400
K1092.112006	внутренняя резьба	A	120	28	24	M6	18	40,5	31,5	34	148	12	3500
K1092.112008	внутренняя резьба	A	120	28	24	M8	18	40,5	31,5	34	148	12	3500
K1092.113208	внутренняя резьба	A	132	28	24	M8	18	43	34	36,5	160	12	3500