

## Описание товара/фотография продукта




## Описание

**Материал:**  
Профиль алюминий EN AW-6060.

**Исполнение:**  
Профиль алюминий матовый анодированный.

**Указание:**  
Профильные ручки доступны с внутренней резьбой М6 или со сквозным отверстием для винтов М5 с потайной головкой для монтажа на боковой поверхности.

## Чертежи



## Обзор изделий

## Ручки угловые профильные

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K0234.086051	B	чёрный анодированный	86	5,5	59	106	50	500
K0234.100051	B	чёрный анодированный	100	5,5	59	120	50	500
K0234.120051	B	чёрный анодированный	120	5,5	59	140	50	500
K0234.086053	B	натуральный цвет анодированный	86	5,5	59	106	50	500
K0234.100053	B	натуральный цвет анодированный	100	5,5	59	120	50	500
K0234.120053	B	натуральный цвет анодированный	120	5,5	59	140	50	500