

Заглушки резьбовые шестигранные, форма С, с обозначением слива

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт, полиамид 66.

Исполнение:

чёрный. Уплотнение безасбестовое.


Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °C.

Указание на чертеже:

1) Плоское уплотнение

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	L	L1	SW	Момент затяжки макс. Нм
K0454.319014	C	19,5	G1/4	7	9	17	5
K0454.322038	C	22	G3/8	7,5	10	18	8
K0454.328012	C	28	G1/2	7,5	11	24	9
K0454.334034	C	34	G3/4	9	11	30	11
K0454.342100	C	42	G1	10,5	12	35	-
K0454.351114	C	51	G1 1/4	12	13,5	42	-
K0454.358112	C	58	G1 1/2	10	14,5	50	-
K0454.374200	C	74	G2	13,5	16	64	-
K0454.3191415	C	19,5	M14X1,5	7	9	17	5
K0454.3211615	C	21	M16X1,5	7,5	10	18	6
K0454.3261815	C	26	M18X1,5	7,5	10	21	7
K0454.3282015	C	28	M20X1,5	8	10	24	8

Заглушки резьбовые шестигранные, форма С, с обозначением слива

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	L	L1	SW	Момент затяжки макс. Нм
K0454.3282215	C	28	M22X1,5	8	11	24	10
K0454.3524015	C	52	M40X1,5	10	13	42	-