

## Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма В, с воздушным фильтром

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.

Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан).

Указатель уровня масла из цинка.

Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 70.

#### Исполнение:

Корпус, цвет черный.

Крышка, цвет красный.

Тонкость фильтрации 50 мкм.

Указатель уровня масла из фосфатированной стали.

#### Указание:

Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.

Форма А: без воздушного фильтра

Форма В: с воздушным фильтром

#### Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.


#### По запросу:

Маркировка Min-Max.

#### Указание на чертеже:

- 1) Крышка
- 2) Воздушный фильтр
- 3) Уплотнительное кольцо

### Чертежи



### Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | D  | D1   | D2 | D3 | L  | L1 |
|--------------|-------|----|------|----|----|----|----|
| K0465.236038 | B     | 36 | G3/8 | 23 | 4  | 17 | 11 |
| K0465.241012 | B     | 41 | G1/2 | 28 | 4  | 18 | 12 |

## Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма В, с воздушным фильтром

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Форма | D  | D1      | D2 | D3 | L    | L1   |
|---------------|-------|----|---------|----|----|------|------|
| K0465.247034  | B     | 47 | G3/4    | 33 | 5  | 17   | 12   |
| K0465.252100  | B     | 52 | G1      | 38 | 5  | 20   | 12   |
| K0465.263114  | B     | 63 | G1 1/4  | 49 | 5  | 23   | 13   |
| K0465.263112  | B     | 63 | G1 1/2  | 55 | 5  | 23   | 13,5 |
| K0465.2361615 | B     | 36 | M16x1,5 | 23 | 4  | 17   | 11   |
| K0465.2411815 | B     | 41 | M18x1,5 | 28 | 4  | 17,5 | 12   |
| K0465.2412015 | B     | 41 | M20x1,5 | 28 | 4  | 17,5 | 12   |
| K0465.2412215 | B     | 41 | M22x1,5 | 28 | 4  | 17,5 | 12   |