

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 80 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус, нержавеющая инструментальная сталь.
Зажимные болты, цементируемая сталь.

Исполнение:

Функциональные поверхности основного корпуса — закаленные и шлифованные.


Зажимные болты — оксидированные. Функциональные поверхности — закаленные и шлифованные.

Указание:


5-осевые понижающие адаптеры UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовки. Понижающие адаптеры можно соединить с заготовкой болтами и установить вместе на базовый модуль или конструкционный модуль. Понижающие адаптеры могут поставляться в твердом исполнении.

По запросу:


- мягкое исполнение
- высота 25 мм



Чертежи



- Центрирующий болт= форма А
- ⊖ Компенсирующий болт= форма В
- ⊕ Зажимной болт= форма С



фиксирует по направлению х и у (референтная точка)
фиксирует свободную ось (болт с буртиком)
болт с нижним пределом размера (не обеспечивает функцию центрирования, обеспечивает только функцию зажима)

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 80 мм

Обзор изделий

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	D	H	H1
K0966.501101	жесткий	A	Центрирующий Штифт	M10X100	50	25,5
K0966.502101	жесткий	B	Балансировочные болты	M10X100	50	25,5
K0966.503101	жесткий	C	Зажимные Болты	M10X100	50	25,5
K0966.501121	жесткий	A	Центрирующий Штифт	M12X100	50	27,5
K0966.502121	жесткий	B	Балансировочные болты	M12X100	50	27,5
K0966.503121	жесткий	C	Зажимные Болты	M12X100	50	27,5