Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Корпус из нержавеющей стали.
Палец из стали.
Штифт из нержавеющей стали.
Поворотная ручка из термопласта ПА (полиамид).

Исполнение:
Корпус полированный
Палец никелированный.
Штифт полированный.
Поворотная ручка из ПА, армированного стекловолокном, цвет черный.

Указание:
Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12–20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Принадлежности:
Крепежные плиты K1062

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Исполнение 2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	Крепежная сила H	Зажимное усилие H	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость
K1061.516	пластмасса	Болт, сталь	5	15,5	14	25	20	21	19	6,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	60	60	1,8	1,2	≤130 °C
K1061.817	пластмасса	Болт, сталь	8	17	18	34	32	28	26	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	90	90	3,2	2,6	≤130 °C
K1061.823	пластмасса	Болт, сталь	8	23	18	34	32	28	26	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	90	90	3,2	2,6	≤130 °C

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG