

Ножки установочные с наружной резьбой и вставкой из поливинилацетата, форма L

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Автоматная сталь.


Исполнение:

закалённый и воронёный.

Указание:

Ножки установочные применяются в качестве упоров и подставок при производстве различных приспособлений, а также общем машино- и приборостроении.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D1	G	H	E	SW	Момент затяжки макс. Нм
K0298.8101	L	10	17	M8	10	19,4	17	18
K0298.810	L	14	22	M12	10	25,2	22	60
K0298.815	L	14	22	M12	15	25,2	22	60
K0298.8151	L	19	30	M16	15	33	30	140
K0298.8201	L	19	30	M16	20	33	30	140

