

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма L, с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминий.

Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.


Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:

Рукоятка крестообразная гладко отшлифована.

Установочный штифт и поперечный штифт чистые.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	H	L
K0145.604008X20	L	гладко отшлифованные	M8	40	14	25	20
K0145.604008X25	L	гладко отшлифованные	M8	40	14	25	25
K0145.604008X30	L	гладко отшлифованные	M8	40	14	25	30
K0145.604008X40	L	гладко отшлифованные	M8	40	14	25	40
K0145.604008X50	L	гладко отшлифованные	M8	40	14	25	50
K0145.605010X20	L	гладко отшлифованные	M10	50	18	32	20
K0145.605010X25	L	гладко отшлифованные	M10	50	18	32	25
K0145.605010X30	L	гладко отшлифованные	M10	50	18	32	30
K0145.605010X40	L	гладко отшлифованные	M10	50	18	32	40
K0145.605010X50	L	гладко отшлифованные	M10	50	18	32	50
K0145.606312X20	L	гладко отшлифованные	M12	63	25	40	20
K0145.606312X30	L	гладко отшлифованные	M12	63	25	40	30
K0145.606312X40	L	гладко отшлифованные	M12	63	25	40	40
K0145.606312X50	L	гладко отшлифованные	M12	63	25	40	50

