

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма L, с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Чугун GJL 200.

Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.


Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:

Рукоятка крестообразная гладко отшлифована.

Установочный штифт и поперечный штифт чистые.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	D	D1	D2	H	L
K0147.606X15	L	-	M6	32	12	20	15
K0147.606X20	L	-	M6	32	12	20	20

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма L, с наружной резьбой
Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	D	D1	D2	H	L
K0147.606X25	L	-	M6	32	12	20	25
K0147.606X30	L	-	M6	32	12	20	30
K0147.606X40	L	-	M6	32	12	20	40
K0147.606X50	L	-	M6	32	12	20	50
K0147.608X20	L	-	M8	40	14	25	20
K0147.608X25	L	-	M8	40	14	25	25
K0147.608X30	L	-	M8	40	14	25	30
K0147.608X40	L	-	M8	40	14	25	40
K0147.608X50	L	-	M8	40	14	25	50
K0147.610X20	L	-	M10	50	18	32	20
K0147.610X25	L	-	M10	50	18	32	25
K0147.610X30	L	-	M10	50	18	32	30
K0147.610X40	L	-	M10	50	18	32	40
K0147.610X50	L	-	M10	50	18	32	50
K0147.612X20	L	-	M12	63	20	40	20
K0147.612X30	L	-	M12	63	20	40	30
K0147.612X40	L	-	M12	63	20	40	40
K0147.612X50	L	-	M12	63	20	40	50