


## Шариковые цепи

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

A: цепь из нержавеющей стали.

B: цепь из нержавеющей стали, кольцо для ключей из нержавеющей стали.

#### Указание:

Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.



#### Указание на чертеже:

1) одинаковые детали

Форма А: шариковая цепь, простая

Форма В: шариковая цепь с кольцом для ключей

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Форма А, одинарная шариковая цепь

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	Материал основы	L
K1125.01X	A	простой	нержавеющая сталь	160/320/500/1000

#### Форма В, шариковая цепь с кольцом для ключей

## Шариковые цепи

## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	Материал основы	L	D	D1
K1125.115X	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	160/320/500/1000	15	1
K1125.119X	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	160/320/500/1000	19	1
K1125.123X	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	160/320/500/1000	23	1,2
K1125.128X	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	160/320/500/1000	28	1,7