


Гайки шестигранные DIN 934

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь, класс прочности 8, без покрытия или с оцинковкой.

Сталь, класс прочности 10, без покрытия или с оцинковкой.

Сталь, класс прочности 12, без покрытия.

Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия.

Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.

Указание:


Класс прочности гайки должен совпадать с классом прочности болта или быть выше. То есть, для болта класса прочности 8.8 подходит гайка класса прочности 8 (или класс прочности гайки может быть выше, но ни в коем случае не ниже).

В таблице указана максимальная высота гайки H макс.

По запросу:

Размеры раствора ключа согласно DIN ISO 272.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	материал	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	E	H	SW
K1145.03	Сталь	8	зачищенный (черный)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.04	Сталь	8	зачищенный (черный)	M4	7,66	3,2	7
K1145.05	Сталь	8	зачищенный (черный)	M5	8,79	4	8
K1145.06	Сталь	8	зачищенный (черный)	M6	11,05	5	10
K1145.08	Сталь	8	зачищенный (черный)	M8	14,38	6,5	13
K1145.10	Сталь	8	зачищенный (черный)	M10	18,9	8	17
K1145.12	Сталь	8	зачищенный (черный)	M12	21,1	10	19
K1145.14	Сталь	8	зачищенный (черный)	M14	23,9	11	22
K1145.16	Сталь	8	зачищенный (черный)	M16	26,76	13	24
K1145.20	Сталь	8	зачищенный (черный)	M20	32,95	16	30
K1145.22	Сталь	8	зачищенный (черный)	M22	35	18	32
K1145.24	Сталь	8	зачищенный (черный)	M24	39,6	19	36
K1145.27	Сталь	8	зачищенный (черный)	M27	45,2	22	41
K1145.30	Сталь	8	зачищенный (черный)	M30	50,9	24	46
K1145.33	Сталь	8	зачищенный (черный)	M33	55,4	26	50
K1145.36	Сталь	8	зачищенный (черный)	M36	60,8	29	55

Обзор изделий

Номер заказа	материал	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	E	H	SW
K1145.203	Сталь	8	Оцинкованная	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.204	Сталь	8	Оцинкованная	M4	7,66	3,2	7
K1145.205	Сталь	8	Оцинкованная	M5	8,79	4	8
K1145.206	Сталь	8	Оцинкованная	M6	11,05	5	10
K1145.208	Сталь	8	Оцинкованная	M8	14,38	6,5	13
K1145.210	Сталь	8	Оцинкованная	M10	18,9	8	17
K1145.212	Сталь	8	Оцинкованная	M12	21,1	10	19
K1145.214	Сталь	8	Оцинкованная	M14	23,9	11	22
K1145.216	Сталь	8	Оцинкованная	M16	26,76	13	24
K1145.220	Сталь	8	Оцинкованная	M20	32,95	16	30
K1145.222	Сталь	8	Оцинкованная	M22	35	18	32
K1145.224	Сталь	8	Оцинкованная	M24	39,6	19	36
K1145.227	Сталь	8	Оцинкованная	M27	45,2	22	41
K1145.230	Сталь	8	Оцинкованная	M30	50,9	24	46
K1145.233	Сталь	8	Оцинкованная	M33	55,4	26	50
K1145.236	Сталь	8	Оцинкованная	M36	60,8	29	55
K1145.403	Сталь	10	зачищенный (черный)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.404	Сталь	10	зачищенный (черный)	M4	7,66	3,2	7
K1145.405	Сталь	10	зачищенный (черный)	M5	8,79	4	8
K1145.406	Сталь	10	зачищенный (черный)	M6	11,05	5	10
K1145.408	Сталь	10	зачищенный (черный)	M8	14,38	6,5	13
K1145.410	Сталь	10	зачищенный (черный)	M10	18,9	8	17
K1145.412	Сталь	10	зачищенный (черный)	M12	21,1	10	19
K1145.414	Сталь	10	зачищенный (черный)	M14	23,9	11	22
K1145.416	Сталь	10	зачищенный (черный)	M16	26,76	13	24
K1145.420	Сталь	10	зачищенный (черный)	M20	32,95	16	30
K1145.422	Сталь	10	зачищенный (черный)	M22	35	18	32
K1145.424	Сталь	10	зачищенный (черный)	M24	39,6	19	36
K1145.427	Сталь	10	зачищенный (черный)	M27	45,2	22	41
K1145.430	Сталь	10	зачищенный (черный)	M30	50,9	24	46
K1145.433	Сталь	10	зачищенный (черный)	M33	55,4	26	50
K1145.436	Сталь	10	зачищенный (черный)	M36	60,8	29	55
K1145.304	Сталь	10	Оцинкованная	M4	7,66	3,2	7
K1145.305	Сталь	10	Оцинкованная	M5	8,79	4	8
K1145.306	Сталь	10	Оцинкованная	M6	11,05	5	10
K1145.308	Сталь	10	Оцинкованная	M8	14,38	6,5	13
K1145.310	Сталь	10	Оцинкованная	M10	18,9	8	17
K1145.312	Сталь	10	Оцинкованная	M12	21,1	10	19
K1145.314	Сталь	10	Оцинкованная	M14	23,9	11	22
K1145.316	Сталь	10	Оцинкованная	M16	26,76	13	24
K1145.320	Сталь	10	Оцинкованная	M20	32,95	16	30
K1145.322	Сталь	10	Оцинкованная	M22	35	18	32
K1145.324	Сталь	10	Оцинкованная	M24	39,6	19	36
K1145.327	Сталь	10	Оцинкованная	M27	45,2	22	41
K1145.330	Сталь	10	Оцинкованная	M30	50,9	24	46
K1145.333	Сталь	10	Оцинкованная	M33	55,4	26	50
K1145.336	Сталь	10	Оцинкованная	M36	60,8	29	55
K1145.506	Сталь	12	зачищенный (черный)	M6	11,05	5	10
K1145.508	Сталь	12	зачищенный (черный)	M8	14,38	6,5	13
K1145.510	Сталь	12	зачищенный (черный)	M10	18,9	8	17
K1145.512	Сталь	12	зачищенный (черный)	M12	21,1	10	19
K1145.516	Сталь	12	зачищенный (черный)	M16	26,76	13	24
K1145.520	Сталь	12	зачищенный (черный)	M20	32,95	16	30
K1145.524	Сталь	12	зачищенный (черный)	M24	39,6	19	36
K1145.527	Сталь	12	зачищенный (черный)	M27	45,2	22	41
K1145.530	Сталь	12	зачищенный (черный)	M30	50,9	24	46
K1145.536	Сталь	12	зачищенный (черный)	M36	60,8	29	55
K1145.103	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.104	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M4	7,66	3,2	7
K1145.105	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M5	8,79	4	8
K1145.106	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M6	11,05	5	10
K1145.108	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M8	14,38	6,5	13

Обзор изделий

Номер заказа	материал	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	E	H	SW
K1145.110	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	18,9	8	17
K1145.112	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	21,1	10	19
K1145.116	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M16	26,76	13	24
K1145.120	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M20	32,95	16	30
K1145.130	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M30	50,9	24	46
K1145.136	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M36	60,8	29	55
K1145.114	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M14	23,9	11	22
K1145.122	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M22	35	18	32
K1145.124	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M24	39,6	19	36
K1145.127	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M27	45,2	22	41
K1145.133	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M33	55,4	26	50
K1145.603	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.604	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M4	7,66	3,2	7
K1145.605	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M5	8,79	4	8
K1145.606	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M6	11,05	5	10
K1145.608	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M8	14,38	6,5	13
K1145.610	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	18,9	8	17
K1145.612	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	21,1	10	19
K1145.614	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M14	23,9	11	22
K1145.616	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M16	26,76	13	24
K1145.620	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M20	32,95	16	30
K1145.622	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M22	35	18	32
K1145.624	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M24	39,6	19	36
K1145.627	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M27	45,2	22	41
K1145.630	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M30	50,9	24	46
K1145.633	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M33	55,4	26	50
K1145.636	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M36	60,8	29	55