

## Корпусной сферический уровень из пластика

### Описание товара/фотография продукта



Угловые минуты	Десятичные градусы	Перепад высоты в миллиметрах на метр
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

### Описание

#### Материал:

Полиамид.

#### Исполнение:

краска цвета слоновой кости.

#### Указание:

Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении.


С внутренним контрастным кольцом черного цвета для улучшенного контура воздушного пузырька.

- снизу выступает технический литник
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- прозрачный наполнитель

#### Диапазон температур:

от -35 °C до +55 °C.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Корпусной сферический уровень из пластика

Номер заказа	D1	H	Чувствительность
K1157.120720	12	7	20'
K1157.140730	14	7,7	30'
K1157.150720	15	7,7	20'
K1157.180930	18	9,2	30'
K1157.201040	20	10,6	40'
K1157.251230	25	11,5	30'

