

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 120 мм, пружина разжата

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.
Зажимная пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Шарниры роликовые.
Угол поворота 270°.


Крутящий момент пружины:

M(0°): 0,85 Нм/М(90°): 0,56 Нм/М(180°): 0,28 Нм

форма А: без отверстиями

форма В: с отверстиями

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение	Материал основы	Цвет основы	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1175.4012000	A	пружина разжата	Сталь	чистая	40	-	120	-	-	4	1,5
K1175.4012001	B	пружина разжата	Сталь	оцинкованные	40	22,7	120	60	4	4	1,5
K1175.14012000	A	пружина разжата	Нержавеющая сталь	чистая	40	-	120	-	-	4	1,5
K1175.14012001	B	пружина разжата	Нержавеющая сталь	чистая	40	22,7	120	60	4	4	1,5