


Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм

Описание товара/фотография продукта




Шарниры с досылающей пружиной

Направление вращения дверей



Шарниры с открывающей пружиной

Направление вращения дверей



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.
Зажимная пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Шарнирные петли в виде карточной петли.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:

$M(0^\circ) : 1,7 \text{ Нм} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Нм} / M(180^\circ) : 0,56 \text{ Нм}$

Крутящий момент пружины закрытия:

$M(0^\circ) : 0,56 \text{ Нм} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Нм} / M(180^\circ) : 1,7 \text{ Нм}$

Форма А: без отверстий

Форма В: с отверстиями

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Обзор изделий

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм

| Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | Материал основы | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N |
|----------------|-------|-----------------|----------------------|----|------|-----|----|---|----|-----|------|-------|
| K1176.4018000 | A | пружина разжата | Сталь | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 | 4150 | 10750 |
| K1176.4018001 | B | пружина разжата | Сталь | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 4150 | 10750 |
| K1176.14018000 | A | пружина разжата | нержавеющая сталь A2 | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 | 4150 | 10750 |
| K1176.14018001 | B | пружина разжата | нержавеющая сталь A2 | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 4150 | 10750 |
| K1176.4018010 | A | пружина сжата | Сталь | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 | 4150 | 10750 |
| K1176.4018011 | B | пружина сжата | Сталь | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 4150 | 10750 |
| K1176.14018010 | A | пружина сжата | нержавеющая сталь A2 | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 | 4150 | 10750 |
| K1176.14018011 | B | пружина сжата | нержавеющая сталь A2 | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 4150 | 10750 |