



## Подпружиненные втулки, форма С

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Гильза из стали или нержавеющей стали 1.4303.  
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.


#### Исполнение:

Гильза из никелированной стали. Чистая нержавеющая сталь.  
Нажимная пружина чистая.

#### Указание:

Упругие гильзы используются преимущественно для фиксации и позиционирования.

### Чертежи



### Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D	D1	L	L2	L для F1	L для F2	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Жесткость пружины Н/мм
K1277.323013	нержавеющая сталь	C	4,1	3	13	7	10	8,9	5,3	7,2	1,75