



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

зеркальный блеск электрополированный.

Указание:


Откидные ручки из высококачественной стали с малой монтажной глубиной. Для опорных и монтажных плат или для выдвижных ящиков. С возвратной пружиной. После действия самостоятельно возвращается в исходное положение.

Указание на чертеже:

1) для винтов с потайной головкой M4

Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные

Чертежи



Обзор изделий

Ручки чашечные откидные, из нержавеющей стали

Номер заказа	A1	B	B2	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	T	T1
K1305.132	118±0,2	51	79	4,5	93	79±0,2	72	10,5	67	10	13	115	132	109	12	1,5