

Шарниры из нержавеющей стали свариваемые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

шелковисто-матовая полировка.


Указание:

Шарниры, состоящие из свариваемой профильной стали.
Штифт прочно закреплен в нижней половине шарнира.
Различное качество стали для сварных швов и опор, на которых закреплены рулоны ленты, должны быть равны или лучше чем:
Нержавеющая сталь 1.4404

Преимущества:

Стойкость к кислотам и морской воде

Чертежи



Обзор изделий

Шарниры из нержавеющей стали свариваемые**Обзор изделий****Шарниры из нержавеющей, свариваемые**

Номер заказа	A	B	D	D1
K1337.016080	20	80	16	10
K1337.016100	20	100	16	10
K1337.016120	20	120	16	11