



**Плоский зажим, узкий, форма А****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

**Исполнение:**

закаленные (твердость 33-39 HRC) и вороненые.

**Указание:**

С помощью этих плоских зажимов можно зажимать заготовки, имеющие небольшую высоту.

Зажимной элемент с ходом вниз.


Зажимной элемент и контропора, выполненные в виде единого компактного узла.

**Указание на чертеже:**



Размер L1 в зажатом состоянии.

## Плоский зажим, узкий, форма А

## Чертежи



## Монтажное указание



- (Колодки обеспечивают нижний прижим.)
- ① Горизонтальный нажим на заготовку
  - ② Вертикальный нажим препятствует подъему заготовки

## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	B1	D1	D2	G	H	H1	H2	J	L	L1	L2	T	Зажимное усилие макс., кН	Момент затяжки макс. Нм
K1168.104	A	15	5	4	4	M4	7	3	5	2	23	12	8	6	2	2,7
K1168.105	A	19	7	5	5	M5	9	4	6	2,5	28	14	10	7	3	5,4