

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Защитные кромочные профили: EPDM или PVC.
Уплотнение: пористая резина EPDM.

Исполнение:

чёрный.

Указание:

Эти профили выполняют не только функции по защите кромок, но и герметизации от воздействия влаги, пыли и загрязнений других конструктивных элементов, например дверей, клапанов и защитных кожухов корпусов. В зависимости от формы профиля из пористой резины они подходят для применения в самых разных областях.

При использовании уплотнительных защитных профилей мы рекомендуем произвести запрессовку (сжатие) уплотнения макс. на 50%.

Для обеспечения наилучшей герметизации сжатие уплотнения должно составлять 30-40%.

Указанные значения носят рекомендательный характер и подбираются индивидуально на практике в зависимости от случая применения и установленных деталей.

Сертификацию UL50, UL50E и UL94HB.


Монтаж:

Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уплотняющий угловой защитный профиль. Клей и крепежные элементы не требуются.

По запросу:


Другие варианты длины.

Минимальный радиус изгиба:



Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма А

Чертежи



Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал основы | L | Диапазон зажима мм | Минимальный радиус изгиба мм | B | H |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------------|---------------------------------|---|----|
| K1368.015X2000 | A | EPDM | 2000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 |
| K1368.015X5000 | A | EPDM | 5000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 |
| K1368.015X10000 | A | EPDM | 10000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 |
| K1368.015X20000 | A | EPDM | 20000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 |
| K1368.015X50000 | A | EPDM | 50000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 |