

Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
NdFeB N35 (неодим).

Исполнение:
никелированный.


Указание:
Неэкранированная система.

Диапазон температур:
макс. 80 °C

Монтаж:
Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или склеивания.

Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи



Обзор изделий

Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB

Номер заказа	Форма	D	D1	H	Момент затяжки макс. Нм	Сила сцепления, Н
K1405.12	A	12 ±0,1	3,5 ±0,1	3 ±0,1	3	18
K1405.15	A	15 ±0,1	4,5 ±0,1	3,5 ±0,1	3	29
K1405.18	A	18 ±0,1	4,5 ±0,1	4 ±0,1	3	41
K1405.24	A	24 ±0,1	5,5 ±0,1	4 ±0,1	3	66
K1405.32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	3	42
K1405.38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	3	110
K1405.48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	3	165
K1405.56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	3	230

