

Ручки грибовые с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дуропласт PF 31.

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:


Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.

Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.

По запросу:

Другие варианты длины болтов.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки грибовые с наружной резьбой

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D2	H	L
K1289.1805X10	Автоматная сталь	M5	18	10	15	10
K1289.2106X10	Автоматная сталь	M6	21	12	17	10
K1289.2506X10	Автоматная сталь	M6	25	14	21	10
K1289.3308X15	Автоматная сталь	M8	33	18	29	15
K1289.11805X10	нержавеющая сталь	M5	18	10	15	10
K1289.12106X10	нержавеющая сталь	M6	21	12	17	10
K1289.12506X10	нержавеющая сталь	M6	25	14	21	10
K1289.13308X15	нержавеющая сталь	M8	33	18	29	15

