

Шпиндель нажимной с вулканизированным неопреновым упором

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:

Ходовой винт и гайки из обычной или нержавеющей стали.
Неопреновый упор.

Исполнение:

Ходовой винт и гайки оцинкованы или без покрытия.

Чертежи



Обзор изделий

Шпиндель нажимной с вулканизированным неопреновым упором

Номер заказа	Материал основы	D	D1	M	L	L1
K1443.040421	Сталь	8	12	M4	42	10
K1443.050372	Сталь	10	10	M5	37	5,7
K1443.060441	Сталь	10	16	M6	44	14
K1443.080631	Сталь	13	19	M8	63	19
K1443.100851	Сталь	15	24	M10	85	26
K1443.121001	Сталь	25	31	M12	100	26
K1443.1040251	нержавеющая сталь	8	12	M4	25	10
K1443.1050421	нержавеющая сталь	11	13	M5	42	10
K1443.1060501	нержавеющая сталь	10	16	M6	50	14
K1443.1080641	нержавеющая сталь	13	19	M8	64	19
K1443.1100851	нержавеющая сталь	24	30	M10	85	26