

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение:

Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.

Указание:

Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.

Обзор изделий

Номер заказа	Вид резьбы	Форма	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H2	A
K1444.2082	внутренняя резьба	0°	1	M8	18	24	10	25	40	32,5	88,1
K1444.2102	внутренняя резьба	0°	1	M10	18	24	10	25	40	32,5	88,1
K1444.21012	внутренняя резьба	0°	2	M10	20	28	12	32	46	36,5	104
K1444.2122	внутренняя резьба	0°	2	M12	20	28	12	32	46	36,5	104
K1444.2162	внутренняя резьба	0°	3	M16	23	33	13	32	52	41	126,5
K1444.2202	внутренняя резьба	0°	4	M20	26	41	13	32	61	49	128,5