

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, без аварийного останова

Описание товара/фотография продукта



for electrics

Описание

Материал:

Основание ручки: термопласт PA6.

Соединительная трубка: термопласт ПВХ.

Исполнение:

Основание ручки черное.

Соединительная трубка черная.

Указание:

Кнопочный переключатель 1 (переключающий контакт)

Кнопочный переключатель 2 (замыкающий контакт)

2 светодиода

Штекер, 8-полюсный

Штекер установлен в основание ручки из нижней оси трубы.

Штекерный соединитель поставляется с проводом 10 м в качестве принадлежности. Необходимо заказывать отдельно.

Степень защиты: IP65 при установленном штекерном соединителе.

Подходящие трубчатые ручки поставляются без функции отключения электропитания (K1528).

Монтаж:

Со стороны обслуживания.

Принадлежности:

Трубчатые ручки, пластмасса, с пластмассовым основанием K1528.

Штекерный разъем, втулка M12x1, с резьбовым фиксатором K1498

Указание на чертеже:

2) Красный светодиод

3) Зеленый светодиод


4) Кнопка 1

5) Кнопка 2

6) Разъем, M12 x 1

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, без аварийного останова

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	Допустимая нагрузка Н
K1530.180	A	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	1000